

## NASTRO BIADESIVO AMMORTIZZANTE (cushion tape)

| Codice Articolo | Lunghezza m | Spessore $\mu\text{m}$ (mm) | Forza di adesione lato cilindro/sleeve | Forza di adesione lato cliché | Liner               | Colore della schiuma | Durezza della schiuma | Tipo di stampa per cui è indicata la durezza della schiuma |
|-----------------|-------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 43100           | 25          | 380 (0,38)                  | standard                               | standard                      | plastico improntato | rosa                 | morbida               | retini, retini con tratti                                  |
| 43101           | 25          | 380 (0,38)                  | standard                               | standard                      | plastico improntato | rosa                 | morbida               | retini, retini con tratti                                  |
| 43120           | 25          | 380 (0,38)                  | standard                               | standard                      | plastico improntato | bianco               | intermedia            | tratti o miste retini, tratti e fondi pieni                |
| 43121           | 25          | 380 (0,38)                  | standard                               | standard                      | plastico improntato | bianco               | intermedia            | tratti o miste retini, tratti e fondi pieni                |
| 43140           | 25          | 380 (0,38)                  | standard                               | standard                      | plastico improntato | azzurro              | dura                  | fondi pieni  |
| 43141           | 25          | 380 (0,38)                  | standard                               | standard                      | plastico improntato | azzurro              | dura                  | fondi pieni  |
| 43200           | 25          | 550 (0,55)                  | standard                               | standard                      | plastico improntato | rosa                 | morbida               | retini, retini con tratti                                  |
| 43201           | 25          | 550 (0,55)                  | bassa                                  | bassa                         | plastico improntato | rosa                 | morbida               | retini, retini con tratti                                  |
| 43205           | 25          | 550 (0,55)                  | bassa                                  | bassa                         | plastico improntato | rosa                 | morbida               | retini, retini con tratti                                  |
| 43220           | 25          | 550 (0,55)                  | standard                               | standard                      | plastico improntato | bianco               | intermedia            | tratti o miste retini, tratti e fondi pieni                |
| 43221           | 25          | 550 (0,55)                  | molto alta                             | molto alta                    | plastico improntato | bianco               | intermedia            | tratti o miste retini, tratti e fondi pieni                |
| 43222           | 25          | 550 (0,55)                  | alta                                   | alta                          | plastico improntato | bianco               | intermedia            | tratti o miste retini, tratti e fondi pieni                |
| 43225           | 25          | 550 (0,55)                  | bassa                                  | bassa                         | plastico improntato | bianco               | intermedia            | tratti o miste retini, tratti e fondi pieni                |
| 43229*          | 25          | 550 (0,55)                  | standard                               | standard                      | plastico goffrato   | bianco               | intermedia            | tratti o miste retini, tratti e fondi pieni                |
| 43240           | 25          | 550 (0,55)                  | standard                               | standard                      | plastico improntato | azzurro              | dura                  | fondi pieni  |
| 43241           | 25          | 550 (0,55)                  | bassa                                  | bassa                         | plastico improntato | azzurro              | dura                  | fondi pieni  |
| 43245           | 25          | 550 (0,55)                  | bassa                                  | bassa                         | plastico improntato | azzurro              | dura                  | fondi pieni  |
| 43620**         | 25          | 1520 (1,52)                 | standard                               | standard                      | plastico improntato | bianco               | intermedia            | tratti o miste retini, tratti e fondi pieni                |

\* Il 43229 è la versione del 43221 avvolta al rovescio. Si utilizza quando è necessario applicare prima il biadesivo al fotopolimero e successivamente l'insieme al cilindro.

\*\* Il 43620 viene utilizzato principalmente per adattare, aumentandola, la circonferenza del cilindro al fotopolimero quando non si ha a disposizione un cilindro di diametro corretto. Uno strato di biadesivo permette di incrementare la circonferenza del cilindro di 9,55 mm.

**N.B.** Tutti i prodotti sono disponibili nelle due misure standard da 455 mm e 910 mm. E' possibile fornire misure diverse utilizzando quale base di lavoro la misura da 910 mm.

## BIADESIVI AMMORTIZZANTI PER FLESSOGRAFIA (cushion tape)

